### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1114.500 Coffrets électriques AE

État: 12/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



## AE 1114.500 - Coffrets électriques AE

Armoire électrique avec porte en tôle d'acier, laqué avec plaque de montage et plaque passecâbles dans la base.

#### Caractéristiques

Référence	AE 1114.500
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtemen poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières, Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret Plaque de montage Serrure : panneton double de 3 mm Système de verrouillage à trois points
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 1.000 mm Hauteur: 1.400 mm Profondeur: 300 mm
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	3 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	940 mm x 1.355 mm

© Rittal 2025

# Caractéristiques

Nombre de portes	2
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles	Taille: 4 Nombre: 2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	87.4
Poids brut	92
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177252400
E-Number Sweden	E3404621
ECLASS 8.0	27180101

# Approbation

Approbation	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3