


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1528.010

Boîtiers de jonction KL

État: 6/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1528.010 - Boîtiers de jonction KL Acier inoxydable

Boîtiers de jonction en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304). Indice de protection IP 66.

Caractéristiques

Référence	KL 1528.010
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 200 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Verrouillage	Nombre de serrures: 4
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2 kg
Poids brut	2,151 kg
Numéro du tarif douanier	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Caractéristiques

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Description produit	KL Boîtier de jonction, LHP : 200 x 200 x 120 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
---------------------	--

Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
-------------	---

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---