


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.210

Presse-étoupes CEM

État: 12/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.210 - Presse-étoupes CEM

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 2411.210
Modèle	Presse-étoupes, PG
Description produit	Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
Matériau	Laiton Joint : CR/NBR
Finition	Nickelé
Remarque	Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
Diamètre min. de câble	13 mm
Diamètre max. de câble	18 mm
Indice de protection IP 69K	IP 69K
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Diamètre du blindage (min.)	10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,079 kg
Poids brut	0,08 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

Caractéristiques

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------