Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2487.000

Vis perceuses auto-taraudeuses

État: 11/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2487.000 - Vis perceuses auto-taraudeuses

Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm.

Caractéristiques

Référence	SZ 2487.000
Modèle	Vis perceuses auto-taraudeuses
Description produit	Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Largeur de clé : 8 mm
Domaines d'application	Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm
Dimensions	Filetage: ST 4,8 Longueur du filetage: 9,5 mm
Filetage	ST 4,8
Unité d'emballage	300 p.
Poids net	0,6 kg
Poids brut	0,82 kg
Numéro du tarif douanier	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC002341
ECLASS 8.0	23110118
Description produit	SZ Vis perceuses autotaraudeuses, pour filetage ST 4,8

© Rittal 2026