

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1531.510

Boîtiers de jonction KL

État: 25/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KL 1531.510 - Boîtiers de jonction KL avec plaque passe-câbles

Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles. Indice de protection IP 55.



Caractéristiques

Référence	KL 1531.510
Matériaux	Coffret : tôle d'acier Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation
Protection category NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm

Caractéristiques

Épaisseur du coffret	1,25 mm
Plaques passe-câbles	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3
Poids brut	3.119
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177251373
E-Number Sweden	E3404687
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité UK