

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2573.100**

**Plaque passe-câbles métallique**

État: 1/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2573.100 - Plaque passe-câbles métallique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.

## Caractéristiques

Référence	AX 2573.100
Description produit	Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées	4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensions	Largeur: 447 mm Profondeur: 149 mm
Convient à	Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles	Taille: 3
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12K

# Caractéristiques

Number knockouts	4 4 7 15 2 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.81
Poids brut	0.82
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73079100
EAN	4028177925205
E-Number Sweden	E3465297
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------