


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.150

Étriers de protection CEM

État: 29/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

SZ 2388.150 - Étriers de protection CEM

Montage rapide sans outil : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher dans le rail, les différences de diamètre sont complètement compensées par un ressort.

Caractéristiques

Référence	SZ 2388.150
Description produit	Montage rapide sans outils : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher au rail. Le ressort de l'étrier permet de compenser totalement les différences de diamètre.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Diamètre du blindage (min.)	4 - 15 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0.18
Poids brut	0.188
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177318243
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150