


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.140

Presse-étoupes CEM

État: 12/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.140 - Presse-étoupes CEM

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 2411.140
Modèle	Presse-étoupes, PG
Description produit	Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
Matériau	Laiton Joint : CR/NBR
Finition	Nickelé
Remarque	Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
Diamètre min. de câble	6 mm
Diamètre max. de câble	12 mm
Indice de protection IP 69K	IP 69K
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Diamètre du blindage (min.)	5 mm
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0,175 kg
Poids brut	0,181 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

Caractéristiques

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------