

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3127.115

# Échangeurs thermiques air-air TopTherm

État: 28/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3127.115 - Échangeurs thermiques air-air TopTherm montage latéral avec régulation électronique

Echangeur thermique pour montage latéral avec régulation et affichage numérique de la température, complètement prêt à être raccordé.

## Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Référence                        | SK 3127.115  |
| Modèle                           | montage latéral  |
| Description produit              | Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique. |
| Couleur                          | RAL 7035   |
| Composition de la livraison      | Unité complète prête à être raccordée<br>Bornier de raccordement à enficher<br>Contact sec pour report des défauts<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation   |
| Puissance calorifique spécifique | 30 W/K   |
| Débit d'air (en soufflage libre) | Circuit externe en 50 Hz: 480 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit externe en 60 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit interne en 50 Hz: 480 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit interne en 60 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h   |
| Tension nominale                 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Courant nominal max.             | Pour 50 Hz: 1,1 A<br>Pour 60 Hz: 1,4 A   |
| Dimensions                       | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 950 mm<br>Profondeur: 205 mm   |
| Protection amont                 | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Régulation de la température                      | Régulation électronique à affichage numérique (réglage usine +35 °C)  |
| Plage de température de fonctionnement            | -5 °C...55 °C   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | Circuit interne IP 54<br>Circuit externe IP 34  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 18,5 kg   |
| Poids brut  | 19,051 kg   |
| Numéro du tarif douanier                          | 84158300  |
| ETIM 9  | EC002514  |
| ETIM 8  | EC002514  |
| ECLASS 8.0  | 27180711  |
| Description produit                               | SK Échangeur thermique air/air TopTherm pour montage latéral, puissance calorifique 30 W/K, 115 V, 50/60 Hz, L 400 x H 950 x P 205 mm |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UR + C-UR (recognized)                                    |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |