Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.300 Lampe à diodes

État: 7/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SZ 2500.300 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





Caractéristiques

Référence	SZ 2500.300
Modèle	avec détecteur de mouvement
Avantages	Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
	Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
	Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
Modèle	Détecteur de mouvement
	Connecteur enfichable pivotable à 90°
	Réglage flux lumineux
	Réglage répartition de la lumière
Matériau	Corps de la lampe : aluminium extrudé
	Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
	Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur	Armoire : RAL 7016
Composition de la livraison	Vis incluses
Puissance nominale	13 W
Possibilités de raccordement	Alimentation 3 pôles
	Câblage intérieur 3 pôles

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Motion detector	Oui
Overvoltage category	II
Classe de protection	II (à double isolation)
Type de montage des lampes	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Tension nominale d'isolation	300 V AC
Possibilités de montage	Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
Flux lumineux	1⊠ 20 0 m
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions	Largeur: 437 mm Hauteur: 85 mm Profondeur: 37 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C55 °C
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.488
Poids brut	0.65
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177809864
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	CQC-CCC ENEC UL
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025