


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**FT 2786.000**

**Capot en verre acrylique**

État: 4/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2786.000 - Capot en verre acrylique

Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | FT 2786.000  |
| Modèle  | Métrique   |
| Description produit                               | Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.  |
| Matériau  | Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte<br>Vitre : verre acrylique fumé |
| Composition de la livraison                       | Avec charnières et matériel de fixation.<br>Avec serrure de sécurité N° 3524 E                 |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529          | IP 54  |
| Dimensions  | Largeur: 500 mm<br>Hauteur: 200 mm<br>Profondeur: 47,5 mm                                      |
| Surface visible                                   | Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm<br>Hauteur de fenêtre vitrée: 179,5 mm                       |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 43 mm  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 1,354 kg   |
| Poids brut  | 1,554 kg   |
| Numéro du tarif douanier                          | 39205100   |
| ETIM 9  | EC002527   |
| ETIM 8  | EC002527   |
| ECLASS 8.0  | 27182301   |
| Description produit                               | Capot métrique en verre acrylique  |