

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3118.000

## Hygrostat

État: 2/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3118.000 - Hygrostat

Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Cela permet de maintenir l'humidité relative au-dessus du point de rosée et d'éviter ainsi la condensation de l'eau sur les composants électriques ou électroniques.

## Caractéristiques

Référence	SK 3118.000
Description produit	Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Cela permet de maintenir l'humidité relative au-dessus du point de rosée et d'éviter ainsi la condensation de l'eau sur les composants électriques ou électroniques.
Avantages	Technologie de raccordement rapide, c. à d. bornier de raccordement vissé de l'extérieur. Montage possible sur les rails porteurs verticaux ou horizontaux de 35 mm selon la norme EN 50 022 ainsi que fixation par encliquetage dans le profilé des armoires ou sur la plaque de montage, en utilisant l'adaptateur fourni.
Caractéristiques techniques	Type de contact : contact unipolaire (inverseur) comme élément de rupture brusque Charge admise pour le contact : AC ~ 5 (0,2) A (charge inductive avec $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = max. 20 W Plage de réglage : 50 – 100 % d'humidité relative Différence de commutation : env. 4 %
Couleur	RAL 7035
Unité d'emballage	1 p.
Dimensions	Largeur: 71 mm Hauteur: 71 mm Profondeur: 33,5 mm
Tension nominale	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Poids net	0,095 kg

# Caractéristiques

---

Poids brut	0,104 kg
Numéro du tarif douanier	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Description produit	SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), couleur RAL 7035, LHP : 71 x 71 x 33,5 mm

---

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

---