Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3237.718

# Ventilateur à filtre Blue e+

État: 6/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

# SK 3237.718 - Ventilateur à filtre Blue e+

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3237.718 |
| Modèle | montage latéral |
| Description produit | Les ventilateurs à filtre proposant une ventilation diagonale disposent d'une pression plus stable et offrent un débit d'air constant. Cette technologie assure une évacuation uniforme de la chaleur hors de l'armoire électrique. |
| Avantages | Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles<br>Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés<br>La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression<br>Montage sans outil |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée |
| Ventilateur | axial – par moteur à bague de déphasage |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) | Pour 50 Hz: 20 m³/h<br>Pour 60 Hz: 25 m³/h |
| Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés | Pour 50 Hz: 15 m³/h<br>Pour 60 Hz: 18 m³/h |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 12 W<br>Pour 60 Hz: 10 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,14 A<br>Pour 60 Hz: 0,13 A |
| Dimensions | Largeur: 116,5 mm<br>Hauteur: 116,5 mm<br>Profondeur: 64,5 mm |
| Profondeur de montage | 46 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 92 mm<br>Hauteur de découpe: 92 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé<br>IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Indice de protection NEMA | Type 12 avec filtre non tissé<br>Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A |
| Remarque | Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort |
| Plage de température de fonctionnement | -15 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -30 °C...70 °C |
| Niveau sonore | Pour 50 Hz: 42 dB(A)<br>Pour 60 Hz: 47 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,4 kg |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids brut | 0,41 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | SK Ventilateur à filtre Blue e+, débit d'air 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L116,5 x H116,5 x P64,5 mm, RAL 9005 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité |