

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3138.000

Ventilateurs de toit, aération de toit

État: 27/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3138.000 - Ventilateurs de toit, aération de toit

La nouvelle génération de ventilateurs de toit est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de pression très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un degré de protection IP54 élevé.



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SK 3138.000 |
| Modèle | montage sur le toit |
| Description produit | Ventilateurs de toit avec un indice de protection élevé et un montage flexible de l'intérieur ou de l'extérieur. |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Unité complète prête au montage avec filtre plissé |
| Ventilateur | sans ventilateur |
| Dimensions | Largeur: 400 mm Hauteur: 133 mm Profondeur: 400 mm |
| Profondeur de montage | 27,5 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 258 mm Profondeur de découpe: 258 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 21 sans cartouche filtrante IP 54 avec filtre à plis |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Indice de protection NEMA | NEMA 12 |
| Remarque | <p>Un filtre non tissé peut être utilisé en option pour augmenter l'indice de protection à IP 55 (voir accessoires).</p> <p>Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.</p> |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C...70 °C |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3.2 |
| Poids brut | 3.5 |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
| EAN | 4028177709188 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
