

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.700

Ventilateur à filtre Blue e+

État: 27/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.700 - Ventilateur à filtre Blue e+

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.



Caractéristiques

Référence	SK 3238.700
Modèle	montage latéral
Description produit	Les ventilateurs à filtre proposant une ventilation diagonale disposent d'une pression plus stable et offrent un débit d'air constant. Cette technologie assure une évacuation uniforme de la chaleur hors de l'armoire électrique.
Avantages	<ul style="list-style-type: none">Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufsRemplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamellesMontage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisésLa technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pressionMontage sans outil
Matériau	Plastique
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Ventilateur	axial – par moteur à bague de déphasage

Caractéristiques

Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)	Pour 50 Hz: 63 m ³ /h Pour 60 Hz: 72 m ³ /h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre plissé associés	Pour 50 Hz: 49 m ³ /h Pour 60 Hz: 55 m ³ /h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)	Pour 50 Hz: 53 m ³ /h Pour 60 Hz: 64 m ³ /h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés	Pour 50 Hz: 40 m ³ /h Pour 60 Hz: 46 m ³ /h
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 14,7 W Pour 60 Hz: 16,5 W
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,1 A Pour 60 Hz: 0,12 A
Dimensions	Largeur: 148,5 mm Hauteur: 148,5 mm Profondeur: 82,5 mm
Profondeur de montage	64 mm
Découpe de montage	Largeur de découpe: 124 mm Hauteur de découpe: 124 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA	Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Remarque	Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
Plage de température de fonctionnement	-15 °C...55 °C

Caractéristiques

Plage de température de stockage	-30 °C...70 °C
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 52 dB(A) Pour 60 Hz: 54 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,66 kg
Poids brut	0,86 kg
Numéro du tarif douanier	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	SK Ventilateur à filtre Blue e+, débit d'air 63/72 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L148,5 x H148,5 x P82,5 mm, RAL 7035

Approbation

Approbation	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité