

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3171.100**

**Cartouche filtrante non tissée**

État: 1/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3171.100 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

## Caractéristiques

Référence	SK 3171.100
Modèle	Pour ventilateurs à filtre
Description produit	En fibres mélées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau	Fibre chimique
Remarque	Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Pour référence(s)	3239....
Dimensions	Largeur: 173 mm Hauteur: 173 mm Profondeur: 17 mm
Catégories de filtration	selon la norme EN 779: G3 selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0.045
Poids brut	0.25
Numéro du tarif douanier	56039390
EAN	4028177038059
E-Number Sweden	E3404740
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27180706

## Approbation

---

Approbation UR + C-UR (recognized)

---

Certificats EAC