Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3240.600 Ventilateurs à filtre TopTherm

État: 16/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3240.600 - Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.







Caractéristiques

SK 3240.600
montage latéral CEM
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
RAL 7035
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
diagonal – par moteur à bague de déphasage
Pour 50 Hz: 175 m³/h Pour 60 Hz: 155 m³/h
1 x 3240060 : 130/110 m³/h 2 x 3240060 : 159/135 m³/h
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

Caractéristiques

Pour 50 Hz: 0,21 A Pour 60 Hz: 0,19 A
Poul 60 Hz. 0,19 A
Pour 50 Hz: 35 W
Pour 60 Hz: 34 W
Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur de construction: 25 mm
Profondeur de montage: 107 mm
Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour
améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de
vie des appareillages.
IP 54 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets
d'eau
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Pour 50 Hz: 72.000 h
Pour 60 Hz: 76.000 h
-30 °C55 °C
-30 °C70 °C
Pour 50 Hz: 51 dB(A)
Pour 60 Hz: 46 dB(A)
1 p.
•
2.1

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177652453
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approbation

Approbation	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025