Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3244.800

# Ventilateur à filtre Blue e+


État: 11/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3244.800 - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h







## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3244.800 |
| Modèle | montage latéral<br>CEM |
| Description produit | Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3. |
| Avantages | Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles<br>Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés<br>La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression<br>Montage sans outil |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM |
| Ventilateur | diagonal - 1~ moteur à condensateur |
| Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) | Pour 50 Hz: 700 m³/h<br>Pour 60 Hz: 770 m³/h |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés | Pour 50 Hz: 537 m³/h<br>Pour 60 Hz: 587 m³/h |
| Tension nominale | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 114,4 W<br>Pour 60 Hz: 153,5 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,51 A<br>Pour 60 Hz: 0,68 A |
| Dimensions | Largeur: 323 mm<br>Hauteur: 323 mm<br>Profondeur: 156 mm |
| Profondeur de montage | 136 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 292 mm<br>Hauteur de découpe: 292 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé<br>IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Indice de protection NEMA | Type 12 avec filtre non tissé<br>Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A |
| Remarque | Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages. |
| Plage de température de fonctionnement | -30 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -30 °C...70 °C |
| Niveau sonore | Pour 50 Hz: 64 dB(A)<br>Pour 60 Hz: 66 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,7 kg |
| Poids brut | 4,969 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P156 mm, RAL 7035 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité |