

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.810

Ventilateur à filtre Blue e+

État: 21/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.810 - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | SK 3244.810 |
| Modèle | montage latéral CEM |
| Description produit | Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3. |
| Avantages | Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression Montage sans outil |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM |
| Ventilateur | diagonal - 1~ moteur à condensateur |
| Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) | Pour 50 Hz: 700 m ³ /h Pour 60 Hz: 770 m ³ /h |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés | Pour 50 Hz: 537 m ³ /h Pour 60 Hz: 587 m ³ /h |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 120,7 W Pour 60 Hz: 166,1 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 1,06 A Pour 60 Hz: 1,47 A |
| Dimensions | Largeur: 323 mm Hauteur: 323 mm Profondeur: 156 mm |
| Profondeur de montage | 136 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 292 mm Hauteur de découpe: 292 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Indice de protection NEMA | Type 12 avec filtre non tissé Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A |
| Remarque | Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages. |
| Plage de température de fonctionnement | -30 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -30 °C...70 °C |
| Niveau sonore | Pour 50 Hz: 64 dB(A) Pour 60 Hz: 66 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,84 kg |
| Poids brut | 3,84 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 700/770 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L323 x H323 x P156 mm, RAL 7035 |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité |