

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.066

# Cartouche filtrante non tissée

État: 23/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.066 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

## Caractéristiques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Référence                | SK 3237.066  |
| Modèle                   | pour ventilateurs à filtre CEM   |
| Description produit      | En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreuse : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau                 | Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome   |
| Remarque                 | Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.   |
| Pour référence(s)        | 3237.060/3237.6xx  |
| Dimensions               | Largeur: 92 mm<br>Hauteur: 92 mm<br>Profondeur: 10 mm  |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G2  |
| Unité d'emballage        | 5 p.   |
| Poids net                | 0,005 kg   |
| Poids brut               | 0,009 kg   |
| Numéro du tarif douanier | 56039390   |
| ETIM 9                   | EC002513   |
| ETIM 8                   | EC002513   |
| ECLASS 8.0               | 27180706   |
| Description produit      | SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3237.6xx   |