### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 3303.100 Climatiseurs latéraux

État: 18/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### SK 3303.100 - Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic

Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.



#### Caractéristiques

| Référence  | SK 3303.100  |
|--|--|
| Matériau   | Tôle d'acier   |
| Composition de la livraison                                    | Câblé, prêt pour le raccordement<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation   |
| Puissance frigorifique totale selon<br>la norme EN 14511       | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 500 W<br>Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 610 W<br>Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 280 W<br>Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 350 W |
| Tension nominale   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Courant nominal max.   | Pour 50 Hz: 2,6 A<br>Pour 60 Hz: 2,6 A   |
| Courant de démarrage (max.)                                    | Pour 50 Hz: 5,1 A<br>Pour 60 Hz: 6,4 A   |
| Débit d'air (en soufflage libre)                               | Circuit externe: 345 m³/h<br>Circuit interne: 310 m³/h   |
| Coefficient d'efficacité énergétique<br>(EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4  |
| Modèle   | montage latéral  |

© Rittal 2025 2

# Caractéristiques

| Dimensions                                    | Largeur: 280 mm<br>Hauteur: 550 mm<br>Profondeur: 210 mm   |
|---|--|
| Indice de protection IP selon CEI<br>60 529   | Circuit externe IP 34<br>Circuit interne IP 54   |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement | Fluide frigorigène: R134a<br>Quantité: 0,17 kg   |
| Régulation de la température                  | Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)  |
| Plage de température de fonctionnement        | 20 °C55 °C   |
| Plage de réglage                              | 30 °C55 °C   |
| Puissance nominale Pel                        | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 36 W Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 380 W Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 420 W Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 390 W |
| Protection amont                              | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A   |
| Unité d'emballage                             | 1 p.   |
| Poids net                                     | 17   |
| Poids brut                                    | 17.7   |
| Numéro du tarif douanier                      | 84158200   |
| EAN   | 4028177317581  |
| ECLASS 8.0                                    | 27180704   |
|   |  |

## Approbation

| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
|-------------|--|
| Certificats | EAC  |

© Rittal 2025 3

## **Approbation**

Explications

Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025