

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.066

Cartouche filtrante non tissée

État: 8/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.066 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Caractéristiques

Référence	SK 3243.066
Modèle	pour ventilateurs à filtre CEM
Description produit	En fibres mélées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériaux	Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome
Remarque	Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)	3243.6.. 3244.6.. 3245.6..
Dimensions	Largeur: 294 mm Hauteur: 294 mm Profondeur: 17 mm
Catégories de filtration	selon la norme EN 779: G3
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0.14
Poids brut	0.156
Numéro du tarif douanier	56039390
EAN	4028177666252
ETIM 9	EC002513

Caractéristiques

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

Approbation

Approbation UR + C-UR (recognized)

Certificats EAC