

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.514

Climatiseur latéral TopTherm Blue e
NEMA 4X

État: 19/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3329.514 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2.500 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | SK 3329.514 |
| Modèle | montage latéral |
| Description produit | Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X. |
| Avantages | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Couleur | RAL 7001 |
| Composition de la livraison | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation Évaporateur électrique des condensats intégré |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 17 A Pour 60 Hz: 22 A |
| Courant de démarrage (max.) | Pour 50 Hz: 44 A Pour 60 Hz: 42 A |
| Débit d'air (en soufflage libre) | Circuit externe: 710 m³/h Circuit interne: 640 m³/h |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 |
| Modèle | montage latéral |
| Dimensions | Largeur: 405 mm Hauteur: 1.650 mm Profondeur: 388 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement | Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 1,1 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO ₂ équivalent (CO ₂ e): 0,69 t |
| Régulation de la température | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 10 °C...50 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C...70 °C |
| Plage de réglage | 20 °C...50 °C |
| Puissance nominale Pel | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Pression de régime tolérée (p max.) | 28 bar |
| Protection amont | Disjoncteur de transformateur: 18...25 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Numéro du tarif douanier | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Description produit | SK Climatiseur Blue e pour montage latéral, NEMA 4X, puissance frigorifique 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, en acier inoxydable, L 405 x H 1650 x P 388 mm |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Certificats | EAC |
| Explications | FCC Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |