Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3361.640 Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 1/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3361.640 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».



Caractéristiques

Référence	SK 3361.640
Modèle	montage latéral
Description produit	Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
Avantages	Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couleur	RAL 9007
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation Transformateur toroïdal externe

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tension nominale	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Remarque concernant la référence	Les caractéristiques techniques du climatiseur pour montage latéra référence 3361.x40 sont valables avec un transformateur externe raccordé
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 1,2 A Pour 60 Hz: 1,4 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 50 Hz: 3,1 A Pour 60 Hz: 3,3 A
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 480 m³/h Circuit interne: 600 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Modèle	montage latéral
Dimensions	Largeur: 280 mm Hauteur: 550 mm Profondeur: 280 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 0,28 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO2 équivalent (CO2e): 0,18 t
Régulation de la température	Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	10 °C55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Plage de température de stockage	-40 °C70 °C

© Rittal 2025

3

Caractéristiques

Plage de réglage	20 °C52 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
	Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
	Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
	Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Pression de régime tolérée (p max.)	28 bar
Remarque concernant la référence	Délai de livraison sur demande
Protection amont	Disjoncteur de transformateur: 6,310 A
Depth transformer	65 mm
Diameter transformer	126 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	25.568
Poids brut	26.675
Numéro du tarif douanier	84158200
EAN	4028177433779
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025