Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3363.500 Échangeurs thermiques air/eau

État: 11/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3363.500 - Échangeurs thermiques air/eau montage latéral

Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.

Caractéristiques

Référence	SK 3363.500
Modèle	montage latéral Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Description produit	Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Puissance frigorifique totale	L 35 W 10 en 400 l/h: 0,5 kW
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 37 W Pour 60 Hz: 38 W
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,18 A Pour 60 Hz: 0,18 A
Pression de régime tolérée (p max.)	1 - 10 bar
Durée de fonctionnement	100 %
Liquide de refroidissement	Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l'eau à l'entrée	1 °C30 °C

© Rittal 2025

Caractéristiques

Connexion hydraulique	Embout ½"
	Filetage G %"
Régulation de la température	Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de	1 °C70 °C
fonctionnement	
Remarque	Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort
Dimensions	Largeur: 280 mm
	Hauteur: 550 mm
	Profondeur: 120 mm
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de réglage	20 °C55 °C
Indice de protection IP selon CEI	IP 55
60 529	
Protection category NEMA	UL Type 1
	UL Type 3R
	UL Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8.265
Poids brut	8.7
Numéro du tarif douanier	84158300
EAN	4028177495647
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approbation

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025