Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3305.100 Climatiseurs latéraux

État: 17/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3305.100 - Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic

Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.

Caractéristiques

Référence	SK 3305.100
Matériau	Tôle d'acier
Composition de la livraison	Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1.500 W Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1.510 W Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1.230 W Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 6 A Pour 60 Hz: 6,5 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 50 Hz: 22 A Pour 60 Hz: 24 A
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 900 m³/h Circuit interne: 800 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Modèle	montage latéral
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 950 mm Profondeur: 260 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R134a Quantité: 0,6 kg

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

Régulation de la température	Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	20 °C55 °C
Plage de réglage	30 °C55 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 975 W Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1.125 W Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1.125 W Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1.285 W
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	38.95
Poids brut	44
Numéro du tarif douanier	84158200
EAN	4028177322967
ECLASS 8.0	27180704

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3