

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3418.040

# Socles fusibles curseurs

État: 13/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.040 - Socles fusibles curseurs

3 pôles, pour un entraxe des barres de 60 mm.

## Caractéristiques

Référence	SV 3418.040
Modèle	Easy Connect
Matériau	Socle fusible curseur : polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB) Protection contre les contacts : polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Protection contre les contacts : polyamide
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Élément prémonté prêt à être raccordé, avec plastron de protection et bornes de raccordement externes
Remarque	Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Fusibles	D 02-E 18 (douille de calibrage)
Tension d'isolation nominale $U_i$	690 V
Courant nominal max.	63 A
Tension nominale	400 V (DC) 400 V, 3~
Remarque	Pour éléments fusibles selon la norme EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensions	Largeur: 41 mm Hauteur: 251 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm

# Caractéristiques

Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale (L1 + L2)	400 V (DC)
Tension nominale (L1 + L3)	400 V (DC)
Section des câbles	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	1,5 kg
Poids brut	1,66 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,066
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Description produit	Socle fusibles curseur 63A-400V D02-E18

# Approbation

Approbation	ABS DNV Lloyds Register
Explications	Déclaration de conformité