

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700

Cartouche filtrante non tissée

État: 20/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Référence | SK 3322.700 |
| Modèle | Pour ventilateurs à filtre |
| Description produit | En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreuse : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau | Fibre chimique |
| Remarque | Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM. |
| Pour référence(s) | 3238.... |
| Dimensions | Largeur: 120 mm Hauteur: 120 mm Profondeur: 11 mm |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G2 selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0,01 kg |
| Poids brut | 0,013 kg |
| Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Description produit | SK Cartouche filtrante de rechange pour ventilateurs à filtre SK 3238.... L120 x H120 x P11 mm |

Approbation

Approbation

CSA

UR + C-UR (recognized)