


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

Kit de fixation pour barres de courant

État: 13/03/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](https://www.rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Kit de fixation pour barres de courant

Pour la fixation aisée des barres de cuivre / jeux de barres sur les centres d'usinage Perforex BC et MT.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.082
Modèle	Serrage simultané de trois courtes barres de cuivre d'épaisseur de 5 mm ou 10 mm
Description produit	Dispositif de serrage des barres de courant des centres d'usinage Perforex BC et MT pour l'usinage aisé des barres de cuivre. Prévu pour le perçage et le taraudage.
Longueur usinable pour une épaisseur de 5 mm	150 - 300 mm
Hauteur usinable (max.)	30 - 120 mm
Longueur usinable pour une épaisseur de 10 mm	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Oui
Pour référence(s)	4050.101 4055.911 4055.912
Unité d'emballage	2 p.
Numéro du tarif douanier	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Caractéristiques

ECLASS 8.0

36609190

Description produit

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm