

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

Cisaille pour goulottes de câblage  
MC125

État: 15/02/2026 (La source: [ittel.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Cisaille pour goulottes de câblage MC125

Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.



## Caractéristiques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Référence               | AS 4050.435   |
| Description produit     | Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi. |
| Avantages               | Permet de couper manuellement et à moindre coût les goulottes de câblage<br>Facilite la coupe de goulottes de câblage par rapport à la coupe manuelle à la scie   |
| Surface utile           | Largeur: 1.332 mm<br>Hauteur: 798 mm<br>Profondeur: 405 mm  |
| Insertion height (max.) | 28 mm   |

# Caractéristiques

---

Machinable wall thickness of cable ducts (max.) 2,5 mm

---

Largeur max. usinable des goulottes de câbles 125 mm

---

Matériaux usinables Plastique

---

Unité d'emballage 1 p.

---

Poids net 14.3

---

Poids brut 15.43

---

Numéro du tarif douanier 84778095

---

EAN 4028177930933

---

ETIM 9 EC002778

---

ETIM 8 EC002778

---

ECLASS 8.0 17139290