Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.455 Machine à couper les câbles C8+

État: 2/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



AS 4050.455 - Machine à couper les câbles C8+

Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.455
Modèle	Avec pupitre de commande
	Fonction Stop & Go
Description produit	Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.
Avantages	Commande conviviale
	Introduction aisée des fils
	Ouverture simple des convoyeurs
	Compatible PC
	Coupe des câbles avec possibilité d'interface pour les plans IAO
	Assure le processus d'identification des lignes en affichant le point
	de raccordement sur l'afficheur.
	Transfert simple des projets et des commandes à la machine à
	couper les câbles C8+
Caractéristiques techniques	Câble à fils de faible diamètre 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
	Câble unifilaire 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
	Pour longueurs de fils 1 - 99999 mm
	Vitesse d'avance 0 - 1,5 m/s
	Force de pression réglable des convoyeurs
	Servomoteur à courant continu
	Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
Composition de la livraison	Machine à couper les câbles C8+
	Câble de raccordement avec fiche
	Connexion logicielle pour les plans IAO
	CD d'installation
Interfaces	EPLAN Pro Panel
	Plans IAO
Dimensions	Largeur: 380 mm
	Hauteur: 470 mm
	Profondeur: 360 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Puissance apparente	240 VA
Durée de cycle	2 s
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	19.74
Poids brut	20.74
Numéro du tarif douanier	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3