

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.610

Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 8/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

SK 3361.610 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SK 3361.610 |
| Modèle | montage latéral |
| Avantages | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Couleur | RAL 9007 |
| Composition de la livraison | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,87 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,51 kW |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Courant nominal max. | Pour 60 Hz: 6,63 A |
| Courant de démarrage (max.) | Pour 60 Hz: 11,5 A |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Débit d'air (en soufflage libre) | Circuit externe: 480 m ³ /h Circuit interne: 600 m ³ /h |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58 |
| Modèle | montage latéral |
| Dimensions | Largeur: 280 mm Hauteur: 550 mm Profondeur: 280 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement | Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 0,26 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO ₂ équivalent (CO ₂ e): 0,16 t |
| Régulation de la température | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 52 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C...70 °C |
| Plage de réglage | 20 °C...52 °C |
| Puissance nominale Pel | Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,55 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,6 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 28 bar |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A |
| Remarque concernant la référence | Disjoncteur de protection |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 21.546 |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids brut | 22.68 |
| Numéro du tarif douanier | 84158200 |
| EAN | 4028177429581 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Certificats | EAC |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |