

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222 Bol vibrant WT

État: 6/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Bol vibrant WT

Bol vibrant WT 29 pour l'alimentation d'embouts libres avec collerette en plastique de section de 1,5 et 2,5 mm² dans la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C.



Caractéristiques

Référence	AS 4051.222
Modèle	Bol vibrant WT 29
Avantages	Alimentation fiable des embouts Changement aisé et rapide des consommables
Caractéristiques techniques	Pour longueurs d'embout de 8 - 18 mm
Composition de la livraison	Bol vibrant WT 29
Domaines d'application	Pour embouts libres de section 1,5 mm ² et 2,5 mm ²
Remarque	Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,7 kg
Numéro du tarif douanier	84799070