

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.007 Tournevis

État: 7/07/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.007 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

Référence	AS 4052.007
Modèle	pour vis à tête fendue
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	5 mm
Longueur de lame	150 mm
Lame (largeur x épaisseur)	5,5 x 1 mm
Empreinte	SL
Diamètre du manche	33 mm
Longueur du manche	101 mm

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,08 kg
Poids brut	0,085 kg
Numéro du tarif douanier	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Description produit	AS Tournevis n-isolé SL5,5x1