

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.054 Tournevis

État: 17/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.054 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

Référence	AS 4052.054
Modèle	pour TX
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	4 mm
Longueur de lame	100 mm
Empreinte	TX 15
Diamètre du manche	30 mm
Longueur du manche	94 mm
Unité d'emballage	1 p.

# Caractéristiques

---

Poids net	0,05 kg
Poids brut	0,053 kg
Numéro du tarif douanier	82054000
ETIM 9	EC000801
ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406
Description produit	RAS Tournevis n-isolé TX15

---