

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.142

Tournevis

État: 22/01/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.142 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Référence | AS 4052.142 |
| Modèle | Double isolation 1000 V pour vis Plus/Moins |
| Description produit | Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée. |
| Avantages | Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brune noire pour une grande précision et adaptation Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Ø lame | 6 mm |
| Longueur de lame | 100 mm |
| Empreinte | Z 2 |
| Diamètre du manche | 27 mm |
| Longueur du manche | 115 mm |
| Normes | CEI 60 900 |
| Unité d'emballage | 3 p. |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| EAN | 4028177807303 |

Caractéristiques

ETIM 9 EC000144

ETIM 8 EC000144

ECLASS 8.0 21040406