

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010

Adaptateurs de raccordement

État: 30/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 3439.010 |
| Matériau | Recouvrement : ABS Châssis : polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB) Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Courant nominal max. | 600 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Dimensions | Largeur: 180 mm Hauteur: 247 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires | 35 - 240 mm ² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 24 x 21 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,36 kg |
| Poids brut | 4,635 kg |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,732 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Adaptateur 600A pour raccord |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | ABS |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
