### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4051.123 Wire Station WS 540

État: 19/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre universelle à l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.





#### Caractéristiques

Référence	AS 4051.123
Modèle	Version USA
Description produit	Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre partout dans l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.
Avantages	Établi avec réglage électrique de la hauteur de travail entre 710 et 1250 mm
	Plan de travail multiplex, lavable et anti-rayures
	Solution idéale en liaison avec les machines à couper les câbles et
	les machines à dénuder et à sertir les câbles ainsi que pour la mise
	en œuvre des fils préconfectionnés par la machine de
	conditionnement des câbles
	Règle intégrée pour la mesure manuelle rapide
	Conçu pour recevoir un écran pour traiter les fils avec Eplan Smart Wiring
	Pour une extension optimale avec des tablettes pour cartons de fil,
	bobines de fil ainsi que des supports pour outils et accessoires
	Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées
	Tiroir à double fond conçu pour les outils
Composition de la livraison	Table de câblage avec réglage en hauteur électrique
	Câble de raccordement longueur 7 m
	Bandeau de 7 prises avec commutateur à bascule

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Consigne de montage	La traverse de montage, verticale, référence 4051.106, est requise pour les accessoires, comme p. ex. les supports de boîtier, supports de magasin, etc.
Tension d'entrée	110 V AC, 60 Hz
Dimensions	Largeur: 900 mm
	Hauteur: 1.350 mm
	Profondeur: 781 mm
Hauteur de travail	Working height (min.): 710 mm
	Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Oui
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	95
Poids brut	106
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177962668
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3