Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Tablette pour montage fixe

État: 14/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.695 - Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".





Caractéristiques

Référence	DK 5501.695
Avantages	Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outil
Domaines d'application	Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
Domaines d'application	En cas d'écarts importants entre les niveaux, il est nécessaire de réduire l'écart prémonté entre les niveaux, capacité de charge 100 kg.
Charge admissible	100 kg
Dimensions	Largeur: 484 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT TE

© Rittal 2026

Caractéristiques

Écartement entre les plans 19"	400 - 600 mm
Unités de hauteur	1 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5,427 kg
Poids brut	5,73 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg