


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.450

Kit de lames de tournevis

État: 2/07/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4053.450 - Kit de lames de tournevis non isolés

Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable.



Caractéristiques

Référence	AS 4053.450
Description produit	Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable.
Caractéristiques techniques	PH 1 - SL 4 x 0,8 mm PH 2 - PH 3 PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm PZ 2 - SL 6 x 1 mm PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm TX 6 - TX 7 TX 8 - TX 9 TX 10 - TX 15 TX 20 - TX 25 TX 30 - TX 40 Vis à six pans creux 3 mm - Vis à six pans creux 4 mm Vis à six pans creux 5 mm - Vis à six pans creux 6 mm
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Poignée : RAL 7016 et RAL 35745
Composition de la livraison	Réception multiple de lames : tournevis et poignée en T 12 lames avec chacune 2 empreintes Boîte de rangement
Longueur de lame	160 mm
Diamètre du manche	39 mm
Longueur du manche	105 mm

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,03 kg
Poids brut	1,069 kg
Numéro du tarif douanier	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Description produit	AS Kit de lames de tournevis non-isolé