

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5516.790

## Baie réseau/serveur TS IT

État: 2/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5516.790 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, IP 55, baie vide

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Disponible sans aménagement intérieur 19" comme armoire vide pour l'équipement individuel en différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 5516.790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matériau                    | Tôle d'acier<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finition                    | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Aménagement intérieur : apprêt par trempé<br>Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| General colour              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur                     | Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composition de la livraison | Ossature TS 8 avec portes et toit<br>Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°)<br>Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°<br>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E<br>Toit monobloc plein<br>Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties<br>Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)<br>Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)<br>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)<br>50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)<br>Palette IPPC |
| Dimensions                  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.200 mm<br>Profondeur: 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design doors                             | plein, IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle à niveau(x) 19"                   | sans équipement intérieur 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                 | L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie. |
| Matériau de base                         | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unité d'emballage                        | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                                      | 4028177703506                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-Number Sweden                          | E7239952                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9                                   | EC002499                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                               | 27180207                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Approbation

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)               |
| Certificats  | Finition<br>Indice de protection |
| Explications | Déclaration de conformité        |