

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730

Pompe hydraulique électrique

État: 5/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Pompe hydraulique électrique

La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Référence | AS 4055.730 |
| Description produit | La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S. |
| Puissance nominale | 1,1 kW |
| Filling volume | 3,5 l |
| Working volume | 2,2 l |
| Flow rate (max.) | 1,1 l/min |
| Oil (type) | HLP 46 |
| Tension nominale | 230 V, 50 Hz |
| Courant nominal | 6,5 A |
| Dimensions machine | Largeur: 405 mm Hauteur: 405 mm Profondeur: 310 mm |
| Surface utile | Largeur: 505 mm Hauteur: 505 mm Profondeur: 497 mm |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 630 bar |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 32 kg |
| Poids brut | 34,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84135061 |
| ECLASS 8.0 | 27301290 |

Approbation

Explications

Déclaration de conformité