


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.922

Centre d'usinage Perforex MT 2101
S

État: 10/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.922 - Centre d'usinage Perforex MT 2101 S

Version américaine – Le centre d'usinage Perforex MT 2101 constitue le modèle offrant le plus de flexibilité dans la gamme. Il peut usiner tous les coffrets et armoires électriques.



Caractéristiques

Référence	AS 4055.922
Modèle	Usinage d'enveloppes Usinage de pièces plates Plateau d'appui breveté avec aspiration intégrée des copeaux de fraisage Broche haute performance avec lubrification minimale Vérification automatique des outils Outils DIN Dispositif de serrage pneumatique Version USA
Description produit	Le centre d'usinage Perforex est une machine à commande numérique 4 axes qui permet de personnaliser les coffrets et armoires électriques standards en effectuant des perçages, taraudages et découpes. Le centre d'usinage Perforex 2101 est la plus flexible de la gamme. Il peut usiner tous les coffrets et armoires électriques.

Caractéristiques

Avantages	Retour sur investissement (ROI) rapide et rendement nettement accru Courtes durées de passage avec une qualité d'usinage constante Cohérence des données grâce au logiciel en réseau Utilisation aisée grâce aux IHM clairs et à un écran 24" Changement automatique des outils et mesure intégrée des longueurs d'outil Usinage avec ménagement de l'outil grâce à la nanolubrification et aux plateaux d'appui Aspiration automatique des copeaux lors du perçage et du fraisage La broche haute vitesse garantit un usinage rapide, précis et fiable Système de serrage pneumatique intuitif optimisé pour les composants d'armoire électrique
Composition de la livraison	La Perforex MT S est configurée en fonction du projet
Matériaux usinables	Aluminium Acier Acier inoxydable Plastique Cuivre
Options machine	Colonne de signalisation 4055.954 Accès latéral 4055.952 Bras porteur 4055.951 Usinage d'enveloppes 2000 mm 4055.953 2 points zéro supplémentaires pour l'usinage de plusieurs pièces en une seule passe 4050.066
Commande de la machine	Commande du travail avec Rittal Panel Processing Center (RiPPC) Utilisation avec HMI Rittal
Sécurité	Clôture de sécurité conforme à la norme EN ISO 13857 Dispositif de protection optique devant et derrière la machine Freinage fiable des axes même en cas d'absence de tension
Interfaces	Rittal Panel Processing Center (RiPPC) EPLAN Pro Panel Configurateur RiCS Importation des données DXF
Remarque	Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques

Surface utile	Largeur: 4.600 mm Hauteur: 2.450 mm Profondeur: 3.750 mm
Alimentation en air comprimé	6 bar
Poids de la pièce pour l'usinage de pièces plates (max.)	250 kg
Poids de la pièce pour l'usinage d'armoires électriques (max.)	300 kg
Nombre d'emplacements d'outils	21
Précision d'usinage	± 0,2 mm
Vitesse axe X / Y	60 000mm/min
Vitesse axe Z	12 000mm/min
Vitesse de rotation de la broche (max.)	21 000pm
Puissance de la broche (max.)	11 kW
Tension de commande (DC)	24 V
Courant nominal max.	6,2 A
Tension nominale	3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Vitesse d'usinage (max.)	1 500mm/min
Dimensions minimales des pièces plates à fixer	Largeur: 100 mm Hauteur: 100 mm Profondeur: 140 mm
Dimensions maximales des enveloppes à fixer	Largeur: 1.400 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 1.600 mm
Dimensions min. des pièces plates à fixer	Largeur: 100 mm Hauteur: 100 mm Profondeur: 1,25 mm
Dimensions max. des pièces plates à fixer	Largeur: 2.450 mm Hauteur: 1.700 mm Profondeur: 5 mm

Caractéristiques

Maximum machinable area for enclosure panels	Largeur: 2.200 mm Hauteur: 1.700 mm
Surface max. usinable sur les enveloppes	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 1.600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2300
Poids brut	2720
Numéro du tarif douanier	84596110
EAN	4028177971448