Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Kit de brosses

État: 15/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.036 - Kit de brosses pour goulotte de câbles VX IT

Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits en tôle et tôles de fond peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.

Caractéristiques

Référence	VX 5302.036
Description produit	Pour le cloisonnement sur tout le pourtour du plan de montage 19" et le guidage ciblé du flux d'air froid vers les équipements.
Avantages	Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil Vissage possible sur l'ossature Adapté à la hauteur maximale de l'armoire de 47 U pour couper à la longueur
Domaines d'application	Le kit de brosses est conçu pour être associé avec deux goulottes de câbles verticales, des deux côtés, sur le côté du plan de montage 19". Si le kit de brosses est associé avec une goulotte de câbles, celui-ci peut être installé en alternative au déflecteur d'air. L'association déflecteur d'air et goulotte de câbles est également possible comme équipement partiel
Mode de fonctionnement	Le kit de brosses est constitué de brosses passe-câbles verticales pour la zone entre la goulotte de câbles et le panneau latéral ainsi que de déflecteurs d'air horizontaux avec brosses passe-câbles pour l'étanchéité supérieure et inférieure du plan de montage 19"
Matériau	Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0 Poils : matière plastique, UL 94-HB Déflecteurs d'air : tôle d’acier, laquée
Couleur	RAL 9005

© Rittal 2026

Caractéristiques

Composition de la livraison	2 brosses passe-câbles verticales, des deux côtés 2 déflecteurs d'air horizontaux, en haut et en bas 2 brosses passe-câbles horizontales, en haut et en bas entre les montants 19" et le toit ou la plaque passe-câble 8 brosses passe-câbles entre la goulotte de câbles, le toit et la plaque passe-câbles Matériel de fixation inclus
Longueur des poils	48 mm
Possibilités de montage	Montants 19" « standard » dans la baie VX IT Montants 19" « dynamic » dans la baie VX IT
Consigne de montage	Les ouvertures des passages de câbles dans la goulotte de câbles doivent être fermées ou obturées avec un panneau passe-câbles avec brosse pour la mise en œuvre de la goulotte de câbles en combinaison avec le kit de brosses comme élément de guidage de l'air
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,6 kg
Poids brut	4,8 kg
Numéro du tarif douanier	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Description produit	VX IT kit de brosses, pour goulotte, =2200mm