### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## TP 6711.500

# Parties centrales du pupitre pour construction en 2 parties

État: 18/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# TP 6711.500 - Parties centrales du pupitre pour construction en 2 parties

Quatre largeurs complètent les pupitres.

### Caractéristiques

Référence	TP 6711.500
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint
	d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur,
	laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret
	Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage
	automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
	Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles
Code IK	IK08
Matériau de base	Tôle d'acier
Dimensions	Largeur: 800 mm
	Hauteur: 240 mm
	Profondeur: 732 mm
Indice de protection IP selon la	IP 55
norme CEI 60 529	
Protection category NEMA	NEMA 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	27.456
Poids brut	28.901
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177554191

© Rittal 2025

### Caractéristiques

ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

### Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3