

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5509.161

## Baie réseau/serveur TS IT

État: 13/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5509.161 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte ajourée, préconfigurée, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT, ajourée, pour climatisation de salle. Avec équipement orienté sur la pratique et prémontage. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

## Caractéristiques

Référence	DK 5509.161
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Pièce d'angle : tôle d'acier Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes, toit et panneaux latéraux : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant, socle : RAL 9005

# Caractéristiques

---

## Composition de la livraison

Ossature TS 8 avec portes et toit  
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°  
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)  
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E  
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur  
Panneaux latéraux, monobloc, verrouillables  
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation  
Cadre inférieur  
Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière  
Socles VX, 100 mm, avec aération  
Pièces d'angle et caches, latéraux, vissés  
Plaques de socle avant/arrière avec caches de recouvrement d'angle et de juxtaposition  
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (jointés à la livraison)  
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointés à la livraison). Non requis pour les variantes sans découpe.  
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)  
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointés à la livraison)  
4 rails de retenue de câbles (tête rectangulaire) pour niveau de montage extérieur, adaptés à la profondeur de la baie (jointés à la livraison)  
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (jointés à la livraison)  
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse central, prémontés  
Palette IPPC

---

## Dimensions

Largeur: 800 mm  
Hauteur: 2.000 mm  
Profondeur: 1.000 mm

---

# Caractéristiques

Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Hauteur avec socle	2 100 mm
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	87 mm / 165 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Design doors	avec fentes d'aération
Modèle à niveau(x) 19"	Cadres de montage 19"
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	155,5 kg
Poids brut	161,5 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	TS IT, cadre de montage 19", ajourée, LHP 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U, prémontée

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité