

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5852.680**

**Armoires monobloc VX SE**

État: 27/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5852.680 - Armoires monobloc VX SE IP 66/NEMA 4X

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux. Degré de protection IP 66 / NEMA 4X accru.



## Caractéristiques

Référence	SE 5852.680
Matériau	Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Finition	Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée Base : sans revêtement

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Panneau arrière dévissable Plaque de montage Base, plaque(s) passe-câbles Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.696 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Indice de protection NEMA	NEMA 4X
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Code IK	IK10
Nombre de portes	1
Remarque	Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	132,3 kg
Poids brut	134 kg

# Caractéristiques

---

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	401,68
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	SE VX armoire 800x1800x500, RVS304, 1P, 1PLdM, IP66/NEMA4X, RAL7035

---

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition Indice de protection
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK PCF-declaration

---