

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501

Module de contrôle des portes

État: 18/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - Module de contrôle des portes

Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées.

Caractéristiques

Référence	DK 7030.501
Description produit	Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées. Conçu pour une baie avec portes avant et arrière. Compatible avec le système CMC III avec CAN-Bus.
Caractéristiques techniques	Nombre maximal UC : 16 Nombre maximal UC compact : 4 1ère tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO, redondante avec la 2ème tension nominale 2ème tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO 1 x entrée pour sonde de température 3 x entrées numériques : alarme / trappes porte avant / trappes porte arrière 1 x entrée pour lecteur : serrure à code / lecteur de transpondeur pour l'essai de fonctionnement des trappes d'aération sur site 2 x sorties pour portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées, système magnétique avec amortisseur intégré dans la porte 2 x CAN-Bus CMC III : RJ45 pour câble CAN-Bus
Matériau	Plastique
Couleur	Face avant : RAL 9005 Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison	Système de base Sonde de température avec câble de raccordement (joint à la livraison) Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,66 kg
Numéro du tarif douanier	90330090
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Description produit	DK CMC III Door Control Modul DCM, unité de commande pour le système automatique d'ouverture des portes, commande de jusqu'à 2 kits de porte et 2 kits de porte Extension pour LCP, L138 x H40 x P132 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité