

DK 7979.721 - Module de protection contre les surtensions type 3

Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D'autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l'installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.

Caractéristiques

Référence	DK 7979.721
Modèle	Protection contre les surtensions type 3
Description produit	Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D'autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l'installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.

Caractéristiques

Avantages	<p>Solution de protection de surtension précâblée et prête à être utilisée</p> <p>Utilisation universelle</p> <p>Disponibilité élevée – en cas de panne, les conducteurs peuvent être remplacés sans interruption de l'alimentation électrique</p> <p>Construction facile à entretenir grâce à l'enfichage des modules de protection</p> <p>Modèles pour un courant par phase de 16 A / 32 A, monophasés ou triphasés</p> <p>Modèles avec câble de raccordement et connecteurs CEE</p> <p>Prêt à être utilisé sur les réseaux TN-S</p> <p>Types de raccordement L/N et N/PE</p> <p>Surveillance optique d'état directement sur le conducteur</p> <p>Signalisation d'état via contact de signalisation sans potentiel pour la transmission, p. ex. vers GLT</p> <p>Montage peu encombrant grâce à une construction compacte</p>
Matériau	Profilé aluminium extrudé, anodisé
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Puissance nominale	3,7 kW
Type de raccordement (électrique)	Prise/connecteur CEE
Courant nominal (max.)	16 A
Directives	Directive basse tension 2014/35/UE Directive CEM 2014/30/UE
Normes	CEI 61 643-11 EN 61 643-11
Dimensions	Largeur: 44 mm Hauteur: 75 mm Longueur: 250 mm
Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Raccordement du câble de sortie (type / longueur)	H05VV-F5G2.5, 2 m
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	1,6 kg
Poids brut	2,08 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Description produit	PDU overvoltage protection 16A/1P CEE
