

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8004.000

**Armoires électriques juxtaposables
VX25**

État: 20/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8004.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25

Armoires électriques

La référence des armoires électriques : ossature d'armoire avec deux portes avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée.



Caractéristiques

| | |
|-----------|---|
| Référence | VX 8004.000 |
| Matériau | Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées |
| Couleur | RAL 7035 |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Panneau arrière Plaques passe-câbles Plaque de montage 2 rails de montage 18 x 39 mm Serrure : panneton double de 3 mm |
| Dimensions | Largeur: 1.000 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 400 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 899 mm x 1.896 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Indice de protection NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Code IK | IK10 |
| Nombre de portes | 2 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 148,3 kg |
| Poids brut | 151,8 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 413,95 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | VX Armoires électriques juxtaposables, 2 portes, LHP 1000x2000x400 mm |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition |
| Explications | Déclaration fabricant Déclaration de conformité PCF-declaration |
